

## DPD液体試薬

# DPD LIQUID REAGENT



## Advantage

- 1 測定作業が簡単**  
粉末試薬の様に袋を破く作業や混合瓶による攪拌作業が不要で、簡単に測定可能です。
- 2 測定性能が安定している**  
測定時における攪拌による気泡や、未溶解成分による測定値への影響がなく、性能が安定しています。また、低温性能にも優れています。
- 3 測定時間の短縮が図れ、測定毎のゴミが出ない**  
混合攪拌作業が不要で、粉末試薬のようなゴミが出ず、環境影響が少ない。



# Specification

## 遊離塩素 測定用試薬

対象測定器	DPD残塩チェッカー		水質比色検定器
品名	DPD液体試薬 チェッカー用 15保冷セット	DPD液体試薬 チェッカー用 30保冷セット	DPD液体試薬 比色用 30保冷セット
品番	CRP-L15S-0000	CRP-L30S-0000	PSD-L30S-0000
測定方式	2液滴下方式(1Aと1B液 各1滴)		2液滴下方式(1Aと1B液 各2滴)
サンプル水量	2mℓ		10mℓ
試薬量	1A・1B液 各15mℓ	1A・1B液 各30mℓ	1A・1B液 各30mℓ
測定回数	約280回	約560回	約280回
使用可能期間の目安	冷蔵保存で到着後6ヶ月、常温(25℃)保存で2ヶ月。使用期限を超えた場合は、劣化状況を確認の上、ご使用ください。使用可能期間は、お客様の使用温度環境により変わることがあります。		
劣化状況の確認方法	①白色板に滴した1A液が透明ならば正常で、薄紫色に着色していれば劣化。 ②蒸留水または市販のミネラルウォーターをDPD残塩チェッカーにて測定し、0.02以上表示すれば劣化。		

※DPD液体試薬チェッカー用15及び比色用30には、お得な5組セットでの販売もございます。



DPD液体試薬 チェッカー用30保冷セット



DPD液体試薬 比色用30保冷セット

## 結合塩素 測定用試薬

対象測定器	DPD残塩チェッカー・水質比色検定器
品名	DPD試薬 No.2
品番	CP1-0000-F200
測定方式	遊離残塩測定後1滴滴下
試薬量	30mℓ



滴下式の全残留塩素測定用液体試薬です。

遊離塩素測定水にDPD試薬No.2を1滴滴下すると全残留塩素濃度が測定できます。

※結合塩素濃度の求め方は、全残留塩素測定値から遊離塩素測定値を引き算した値となります。



安全に関するご注意 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。製品改良のため、仕様等は予告なく変更することがあります。

## 水道機工株式会社

SUIDO KIKO KAISHA, LTD.  
http://www.suiki.co.jp

- |        |                               |                   |
|--------|-------------------------------|-------------------|
| 本社     | 〒156-0054 東京都世田谷区桜丘5-48-16    | Tel. 03-3426-2131 |
| 東北支店   | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-17 | Tel. 022-267-0807 |
| 東京支店   | 〒156-0054 東京都世田谷区桜丘5-48-16    | Tel. 03-3426-8111 |
| 名古屋支店  | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-9-26    | Tel. 052-204-3411 |
| 大阪支店   | 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-26    | Tel. 06-6821-3505 |
| 広島支店   | 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町10-6     | Tel. 082-223-1528 |
| 福岡支店   | 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-3    | Tel. 092-713-7371 |
| 札幌営業所  | 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西18-1-26 | Tel. 011-615-4230 |
| 秋田営業所  | 〒010-0951 秋田県秋田市山王2-1-40      | Tel. 018-866-5551 |
| 北東北営業所 | 〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通15-20    | Tel. 019-652-6101 |
| 南東北営業所 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-17 | Tel. 022-267-0807 |
| 新潟営業所  | 〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山4-1-23   | Tel. 025-246-2341 |
| 北陸営業所  | 〒920-0031 石川県金沢市広岡2-7-1       | Tel. 076-223-2950 |
| 四国営業所  | 〒790-0963 愛媛県松山市小坂5-4-18      | Tel. 089-934-5111 |
| 南九州営業所 | 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町3573-62  | Tel. 099-295-7010 |
| 沖縄営業所  | 〒903-0821 沖縄県那覇市首里儀保町3-14-1   | Tel. 098-882-1283 |
| 機器事業部  |                               |                   |
| 厚木工場   | 〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津4020-4  | Tel. 046-285-4011 |
| 営業課    | 〒156-0054 東京都世田谷区桜丘5-48-16    | Tel. 03-3426-2135 |